

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 8X12MM



Artikelnummer 39710.080.012

Merk -

UBB 950359130602

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824707

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	12 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technische specificatie

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	12
r ≈	8

Technische tekening



