



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 2X6MM

Artikelnummer 39720.020.006

Merk -

UBB 950359132681

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824967

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	6 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8745
NEN	≈2603
DIN	1472

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	6
r ≈	2

Technische tekening



