



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 3X10MM

Artikelnummer 39720.030.010

Merk -

UBB 950359134414

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825155

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1472
ISO	≈8745
NEN	≈2603

Technische specificatie

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	10
r ≈	3

Technische tekening



