



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 8X12MM

Artikelnummer 39720.080.012

Merk -

UBB 950359137979

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825575

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	12 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d_2 (nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d_1 (nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

NEN	≈2603
ISO	≈8745
DIN	1472

Technische specificatie

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	12
r ≈	8

Technische tekening



