

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 1,5X5MM



Artikelnummer	39730.015.005
Merk	-
UBB	950359657067
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825704
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

d ₁	1.5
Diameter (mm)	1.5
Lengte (L) (mm)	5

Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d₂(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d₁(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Materiaalsoort Automatenstaal

Standaarden

DIN	1473
ISO	8740

Technische specificatie

c ≈	0.2
d ₂ ≈	1.6
f ≈	0.8
r ≈	1.5
Tolerantie	h9

Technische tekening



