



Insteekkerfpen DIN 1474 Automatenstaal 2X10MM

Artikelnummer	39740.020.010
Merk	-
UBB	950359140197
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826589
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1474
ISO	≈8741
NEN	≈2605

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	10
r ≈	2

Technische tekening



