



Lamellenslijpschijf SMT 324 extra d. 115 mm korreling 40 12graden conisch RVS zi

Artikelnummer	3Q620540
Merk	-
UBB	500513189265
UNSPSC	27110000
EAN	4014855202164
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Vorm	Overig
Max. toerental	13300
Diameter	115
Type	Schijf
Schijfdiameter	115
Korrel	40
Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor metaal	Ja
Boringsdiameter	22.23
Korrel type	Corundum
Korreling volgens CAMI	40

Standaarden