

## Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M7



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 4L565602                      |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500635711814                  |
| UNSPSC        | 23241615                      |
| EAN           | 7320760136218                 |
| PKG. van 1    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Uitvoering         | Machinetap |
| Schroefdraadlengte | 15         |
| Totale lengte      | 80         |
| Schachtdiameter    | 7          |
| Type schroefdraad  | Metrisch   |
| Snijlengte         | 15         |
| Spoed schroefdraad | 1          |
| Aantal snijmessen  | 3          |
| Snijmateriaal      | HSS-E      |
| Sleutelvierkant    | 5.5        |

### Standaarden