



Getrapte plaatboor boorbereik 16-30,5 mm HSS totale lengte 76 mm snedeaantal 2 PROMAT

Artikelnummer	4N328192
Merk	-
UBB	500582145578
UNSPSC	27112812
EAN	4015448416234
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Schachtdiameter	9
Aantal snijmessen	2
Grootheid	mm
Max. boordiameter	30.5
Min. boordiameter	16
Snijmateriaal	HSS

Standaarden