

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X180

Artikelnummer	51000.060.180
Merk	-
UBB	951351754613
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250346
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	180

Technische tekening



P

1

s

10
