

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X65

Artikelnummer 51010.140.065

Merk -

UBB 500621783926

UNSPSC 31161620

EAN 8715494510790

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

