




Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6

Artikelnummer	51080.060.001
Merk	-
UBB	950355217726
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267368
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technische tekening

