



Laagbolkopschroef met zaaggleuf, voldraad NF $\approx$ E25-129 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X40

Artikelnummer 51215.060.040

Merk -

UBB 951353701950

UNSPSC 31161504

EAN 8715492275899

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF $\approx$ E25-129

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	15
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	3.3
L (mm)	40
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Technische tekening

