

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4X8MM



Artikelnummer 51428.040.008

Merk -

UBB 500635839888

UNSPSC 31163201

EAN 8717077785786

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 4 mm

Lengte 8 mm

Materiaalsoort Roestvast verenstaal

Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. Voor de gatdiameter wordt $d \text{ (nom.)}$ met tolerantieveld H12 aanbevolen. Speciale eigenschappen voor spanbussen: Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen. Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten. Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

ISO ≈8752

NEN ≈2458

BS ≈7060

DIN ≈1481

FABORY

onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a	0.65
d1(max.)	4.6
d1(min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	8
s	0.8

Technische tekening

