



Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 0,8X5MM

Artikelnummer	51580.008.005
Merk	-
UBB	500696075679
UNSPSC	31163203
EAN	8715492044884
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	0.8 mm
Lengte	5 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2

Standaarden

BS	≈1804-2
ISO	≈2338
DIN	7

Info

Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd. Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen. d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.

Technische specificatie

c (max.)	0.12
d1	0.8
D (mm)	0.8
L (mm)	5
r $\approx$	0.8

Technische tekening

