



Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST6,3X70MM

Artikelnummer 51680.063.070

Merk -

UBB 500571346401

UNSPSC 31161507

EAN 8715494111300

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6.3 mm
Lengte	70 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

NF	E25-656
ISO	7050 CH
DIN	7982 CH

Technische specificatie

D (mm)	6.3
dk	12.4
k ≈	3.8
L (mm)	70
No. kruisgleuf	3
P	1.8

Technische tekening

