



Kartelmoer hoog DIN 466 Roestvaststaal (RVS) A1 M10

Artikelnummer	51830.100.001
Merk	-
UBB	950355746237
UNSPSC	31161729
EAN	8715492311108
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	466
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M10
dk	36
ds	20
h	23
k	8
P	1.5

Technische tekening

