

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X60

Artikelnummer	55010.270.060
Merk	-
UBB	950351869983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325594
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	60 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	60
P	3
s	41

Technische tekening

