



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X140

Artikelnummer	55050.100.140
Merk	-
UBB	951351815687
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328663
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	140

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY