



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X280

Artikelnummer 55050.120.280

Merk -

UBB 500571295582

UNSPSC 31161605

EAN 8715494542432

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	280 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	280

Technische tekening



