



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M18

Artikelnummer	55090.180.001
Merk	-
UBB	950355563566
UNSPSC	31161727
EAN	8715492332905
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-405-1
DIN	439-2
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M18
m	9
P	2.5
s	27

Technische tekening

