



## Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M1,6X4

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 55302.016.004                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951353127008                  |
| UNSPSC        | 31161504                      |
| EAN           | 8715492341792                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M1.6                   |
| Lengte                   | 4 mm                   |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Pozidriv               |
| Kopsoort                 | Verzonkenkop           |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |            |
|-----|------------|
| ISO | ≈7046-1    |
| NF  | ≈E25-119-1 |
| DIN | 965        |

### Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| d-D                   | M1.6 |
| Thread length (min.)  | 15   |
| dk(max.)              | 3    |
| Voldraad als $L \leq$ | 16   |
| k (max.)              | 0.96 |
| L (mm)                | 4    |
| No. kruisgleuf        | 0    |
| P                     | 0.35 |

### Technische tekening

