



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X12

Artikelnummer	56420.030.012
Merk	-
UBB	950353322122
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863102
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische tekening

