



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X16

Artikelnummer	56420.030.016
Merk	-
UBB	950353322205
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863119
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	16 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	85
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische tekening

