



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X25

Artikelnummer	56420.030.025
Merk	-
UBB	950353322460
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863133
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1603
NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische tekening

