



## Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X12

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 56420.040.012                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950353322874                  |
| UNSPSC        | 31161504                      |
| EAN           | 8715492863171                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M4                     |
| Lengte                   | 12 mm                  |
| Klasse                   | 6.6                    |
| Kleur                    | Wit                    |
| Aandraaivoorziening      | Zaaggleuf              |
| Kopsoort                 | Pancilinderkop         |
| Materiaalsoort           | Kunststof              |
| Materiaalsoort Technisch | Polyamide (nylon)      |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 85        |
| ISO  | ≈1580     |
| NF   | ≈E25-128  |
| NEN  | ≈1603     |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d-D                   | M4  |
| Thread length (min.)  | 38  |
| dk(max.)              | 8   |
| Voldraad als $L \leq$ | 40  |
| k (max.)              | 2.4 |
| L (mm)                | 12  |
| n                     | 1.2 |
| P                     | 0.7 |
| t (min.)              | 1   |

### Technische tekening

