

Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X20



Artikelnummer	56420.060.020
Merk	-
UBB	950353324029
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863294
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	20
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128
DIN	≈85
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d_k	12
Voldraad als $L \leq$	40
k	3.6
n	1.6
P	1

Technische tekening

