



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X30

Artikelnummer	56420.060.030
Merk	-
UBB	950353324284
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863317
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	12
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	3.6
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technische tekening

