

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X10



Artikelnummer	56440.030.010
Merk	-
UBB	950353328244
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863683
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

