



## Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X12

Artikelnummer 56440.040.012

Merk -

UBB 950353329077

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863782

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M4                     |
| Lengte                   | 12 mm                  |
| Klasse                   | 6.6                    |
| Kleur                    | Wit                    |
| Aandraaivoorziening      | Zaaggleuf              |
| Kopsoort                 | Verzonkenkop           |
| Materiaalsoort           | Kunststof              |
| Materiaalsoort Technisch | Polyamide (nylon)      |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈2009     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN  | ≈2370     |
| BS   | ≈4183     |
| DIN  | 963       |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d-D                   | M4  |
| Thread length (min.)  | 22  |
| dk(max.)              | 7.5 |
| Voldraad als $L \leq$ | 25  |
| k (max.)              | 2.2 |
| L (mm)                | 12  |
| n                     | 1   |
| P                     | 0.7 |
| t (min.)              | 0.8 |

### Technische tekening

