



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X8

Artikelnummer 56440.050.008

Merk -

UBB 950353540673

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863867

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

