



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X10

Artikelnummer 56440.050.010

Merk -

UBB 950353329648

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863874

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

