

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X25



Artikelnummer	56440.050.025
Merk	-
UBB	950353330125
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863928
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

