

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X35



Artikelnummer 56440.050.035

Merk -

UBB 950353540756

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863942

PKG. van 100 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	35
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal­soort	Kunststof
Materiaal­soort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
DIN	≈963 A
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d_k	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80

Technische tekening

