



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X8

Artikelnummer 56440.060.008

Merk -

UBB 950353540913

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863966

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

