

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X40



Artikelnummer	56440.080.040
Merk	-
UBB	950353331370
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864093
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

