



## Afdichtstop Kunststof Polyethyleen 12,8X9

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 56780.128.001 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950356772281 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31162806 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492865977 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Diameter                 | 12.8 mm      |
| Materiaalsoort           | Kunststof    |
| Materiaalsoort Technisch | Polyethyleen |

**Info**

De types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 en 85X18 hebben een rechte, vlakke kop. Nauwkeurige cilindrische stop met een goede afdichting. Voor het afdichten van tijdelijke boringen of schroefdraadgaten, maar ook zeer geschikt voor langdurige bescherming. Groot klemvermogen, daardoor uitermate betrouwbaar ook in moeilijke situaties.

### Standaarden

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d1     | 12.8 |
| d2     | 17.5 |
| D (mm) | 12.8 |

### Technische tekening

