



KIPP Spanhefbomen vlak 0 graden, binnendraad Roestvast staal 1.4305/ kunststof M12

Artikelnummer	58078.120.001
Merk	-
UBB	500689665015
UNSPSC	31162807
EAN	4059245076550
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

D1_MM	41mm
Materiaalsoort	Roestvast staal/ kunststof
Materiaalsoort Technisch	1.4305
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Materiaal: Metalen delen RVS 1.4305. Kunststof kogelknop zwart.Uitvoering: Metalen delen blank.

Standaarden

Technische specificatie

A1	131
D	19
D1	41
D2	30
D3	12
H	22
H2	13.5
H3	26
H1	2
Aantal tanden	30

Technische tekening



