



FISCHER Insulaganker Roestvaststaal (RVS) A4 EA II M8 A4

Artikelnummer 63321.080.001

Merk -

UBB 500504265553

UNSPSC 31162101

EAN 4006209484111

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort Roestvaststaal

Approval ETA Option 7

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Type nr. EA II

Info do = Boordiameter.t
= Aanbevolen
boordiepte.L
(hef) = Effectieve
verankeringsdiepte.Ismin.
= Inschroefdiepte
min.Ismax. =
Inschroefdiepte
max.kN = Belasting
in kN in combinatie
met 8.8 & A4-70 bouten.Tinst
= Aandraaimoment
in Nm.Insulaganker
type EA II dient
gemonteerd
te worden met
inslagpen type EAW
H (artikelgroep
63322).Slechts
onderdeel van
de goedkeuring
voor verlaagde
plafonds.Voor
verdere technische

Standaarden

gegevens wordt
verwezen naar het
goedkeuringsrapport,
dat op aanvraag
verkrijgbaar is.

Technische specificatie

d-D	M8
d _o	10
hef	30
kN	4
L (mm)	30
l _s (max.)	13
l _s min.	8
t	33
T _{inst}	8
Type	EA II M8 A4

Technische tekening

