

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 8/50 (8X111)



Artikelnummer	63324.080.050
Merk	-
UBB	500504267617
UNSPSC	31162101
EAN	4006209407714
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Type	8/50 (8X111)
Remarks	do = Boordiameter. tfix = Nuttige lengte. hef = Effectieve verankeringsdiepte. Min. td = Aanbevolen boordiepte. kN = Belasting in kN. De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden. Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij

Standaarden

de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FBN II

Technische specificatie

Diameter (d-D)	M8
d_o	8
h_{ef}	40
k_N	2,9-6,1
Length (L) (mm)	111
Min. t_d	106
Ring \varnothing	16X1,6
t_{fix}	50

Technische tekening

