



FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 8/5 K (8X56)

Artikelnummer	63324.081.005
Merk	-
UBB	500504268292
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408063
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	56 mm
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 7
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FBN II

Standaarden

Info

do =
Boordiameter.tfix =
Nuttige lengte.hef
= Effectieve
verankeringsdiepte.Min.
td = Aanbevolen
boordiepte.kN
= Belasting in
kN.De toelaatbare
belasting geldt voor
1 afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
yf= 1,4 en indien
de Scr, N en Ccr, N

niet onderschreden worden. Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M8
do	8
hef	30
kN	2.9
L (mm)	56
Min. td	51
Ring ø	16
tfix	5
Type	8/5 K (8X56)

Technische tekening

