

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 12/30 K (12X111)



Artikelnummer	63324.121.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500504273300
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	4006209452745
-----	---------------

PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen
-------------	----------------------------------

Technische parameters

Type	12/30 K (12X111)
------	------------------

Remarks

do = Boordiameter.
tfix = Nuttige lengte.
hef = Effectieve
verankeringsdiepte.
Min. td = Aanbevolen
boordiepte. kN =
Belasting in kN.
De toelaatbare
belasting geldt voor
1 afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. Bij
reductie op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van
berekeningssoftware
of technisch
handboek, deze
zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Bij

Standaarden

de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FBN II

Technische specificatie

Diameter (d-D)	M12
d_o	12
h_{ef}	50
k_N	8,5-12,6
Length (L) (mm)	111
Min. t_d	100
Ring \varnothing	24X2,5
t_{fix}	30

Technische tekening

