

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 16/160 (16X280)



Artikelnummer	63324.160.160
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500504274399
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	4006209455692
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	----------------------------------

Technische parameters

Type	16/160 (16X280)
------	-----------------

Remarks

do = Boordiameter.
tfix = Nuttige lengte.
hef = Effectieve
verankeringsdiepte.
Min. td = Aanbevolen
boordiepte. kN =
Belasting in kN.
De toelaatbare
belasting geldt voor
1 afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. Bij
reductie op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van
berekeningssoftware
of technisch
handboek, deze
zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Bij

Standaarden

de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FBN II

Technische specificatie

Diameter (d-D)	M16
d_o	16
h_{ef}	80
k_N	12,6-17,2
Lengthe (L) (mm)	280
Min. t_d	264
Ring \varnothing	30X3
t_{fix}	160

Technische tekening

