

## FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 6/30 (6X75)



Artikelnummer	63325.060.030
Merk	-
UBB	500571968964
UNSPSC	31162101
EAN	4048962070309
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Type	6/30 (6X75)
------	-------------

#### Remarks

do = Boordiameter.  
tfix = Nuttige lengte.  
hef = Effectieve  
verankeringsdiepte.  
Min. td = Aanbevolen  
boordiepte. kN =  
Belasting in kN.  
De toelaatbare  
belasting geldt voor  
1 afzonderlijk anker,  
bij niet gescheurd  
beton (drukzone)  
met een kwaliteit  
C20/25, incl. partiële  
veiligheidsfactor  
 $\gamma_f = 1,4$  en indien  
de Scr, N en Ccr, N  
niet onderschreden  
worden. Bij  
reductie op hart- en  
randafstand dient  
de kracht opnieuw  
berekend te worden  
met behulp van  
berekeningssoftware  
of technisch  
handboek, deze  
zijn op aanvraag  
verkrijgbaar. Bij  
de definitieve

### Standaarden

berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FBN II

### Technische specificatie

Diameter (d-D)	M6
$d_o$	6
$h_{ef}$	30
$k_N$	1.5
Length (L) (mm)	75
Min. $t_d$	70
Ring $\varnothing$	12X1,6
$t_{fix}$	30

### Technische tekening

