

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 8/30 (8X91)



Artikelnummer	63325.080.030
Merk	-
UBB	500571969129
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087390
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Type nr. FBN II

Info

do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min.
td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van

Standaarden

berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M8
do	8
hef	40
kN	2.9
L (mm)	91
Min. td	86
Ring ø	16
tfix	30
Type	8/30 (8X91)

Technische tekening

