

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 12/100 (12X196)



Artikelnummer	63325.120.100
Merk	-
UBB	500571970010
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087505
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Type nr. FBN II

Info

do =
Boordiameter.tfix =
Nuttige lengte.hef
= Effectieve
verankeringsdiepte.Min.
td = Aanbevolen
boordiepte.kN
= Belasting in
kN.De toelaatbare
belasting geldt voor
1 afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
yf= 1,4 en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden.Bij reductie
op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van

Standaarden

berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
do	12
hef	65
kN	8.5
L (mm)	196
Min. td	185
Ring ø	24
tfix	100
Type	12/100 (12X196)

Technische tekening

