

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 16/10 (16X130)



Artikelnummer	63325.160.010
Merk	-
UBB	500571970192
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087529
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Type	16/10 (16X130)
Remarks	do = Boordiameter. tfix = Nuttige lengte. hef = Effectieve verankeringsdiepte. Min. td = Aanbevolen boordiepte. kN = Belasting in kN. De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden. Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve

Standaarden

berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FBN II

Technische specificatie

Diameter (d-D)	M16
d_o	16
h_{ef}	80
k_N	12,6-17,2
Lengthe (L) (mm)	130
Min. t_d	114
Ring \varnothing	30X3
t_{fix}	10

Technische tekening

