

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 16/25 (16X145)



Artikelnummer 63325.160.025

Merk -

UBB 500571970275

UNSPSC 31162101

EAN 4048962087567

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort Roestvaststaal

Approval ETA Option 7

Draadsoort Metrische schroefdraad

Type nr. FBN II

Info do =
Boordiameter.tfix =
Nuttige lengte.hef
= Effectieve
verankeringsdiepte.Min.
td = Aanbevolen
boordiepte.kN
= Belasting in
kN.De toelaatbare
belasting geldt voor
1 afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
yf= 1,4 en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden.Bij reductie
op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van

Standaarden

berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M16
do	16
hef	80
kN	12.6
L (mm)	145
Min. td	129
Ring ø	30
tfix	25
Type	16/25 (16X145)

Technische tekening

