


FISCHER Doorsteekanker EXA Staal Elektrolytisch verzinkt 10/15 (10X92)



Artikelnummer	63328.010.015
Merk	-
UBB	500613475762
UNSPSC	31162100
EAN	4006209977385
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D) M10

Lengte (L) (mm) 92

Remarks do = Boordiameter.
Min. td = Aanbevolen boordiepte. hef = Effectieve verankeringsdiepte.
tfix = Nuttige lengte.
kN = Belasting in kN. De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar. ETA

Standaarden

optie 7 geldt alleen
voor M8-M20

FABUKY
Materiaalsoort **OF COURSE** Staal
SETTING THE STANDARD

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

Technische specificatie

Diameter (d-D)	M10
d_o	10
h_{ef}	49
k_N	6,3
Length (L) (mm)	92
Min. t_d	85
s	17
t_{fix}	15

Technische tekening

