


FISCHER Doorsteekanker EXA Staal Elektrolytisch verzinkt 16/30 (16X153)



Artikelnummer	63328.016.030
Merk	-
UBB	500613476349
UNSPSC	31162100
EAN	4006209977521
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	153 mm
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 7
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Info

do =
Boordiameter.Min.
td = Aanbevolen
boordiepte.hef
= Effectieve
verankeringsdiepte.tfix
= Nuttige lengte.kN
= Belasting in
kN.De toelaatbare
belasting geldt
voor 1 afzonderlijk
anker, bij gescheurd
beton (trekzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden.Bij
de definitieve
berekening moet de
complete Europese
Technische

Standaarden

Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar. ETA
optie 7 geldt alleen
voor M8-M20

Technische specificatie

d-D	M16
do	16
hef	85
kN	16.7
L (mm)	153
Min. td	110
s	24
tfix	30

Technische tekening

